fiche produit

article n° 92.031.0058.0

# connexion de périphériques GST18I3L B1V WS

gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc

| | |
|---|---|
| article n° | 92.031.0058.0 |
| EAN | 4015573433410 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| tension nominal | 250 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |

**données de connexion**

| | |
|---|---|
| terminaison par pôle | 1 |

**version**

| | |
|---|---|
| version | prise de courant |
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |

**matériel**

| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,029 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |

**dimensions**

| | |
|---|---|
| longueur | 24 mm |
| largeur | 28,2 mm |
| hauteur | 13 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | verrouillage GST18 WS | |

| | | |
|---|---|---|
| 05.590.4556.1 | verrouillage GST18 SW | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | |

dessin technique

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







| Teile-Nr. /part-no. | Typ /type | Farbe Gehäuse /colour housing | Farbe Verschlussleiste /colour closure strip |
|---|---|---|---|
| 92.031.0058.0 | GST18I3L B1V WS | weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003 | schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005 |
| 92.031.0058.1 | GST18I3L B1V SW | schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Farbe /colour:
siehe Tabelle
/see table

Maßstab / Scale
2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 21.10.2025 | Göhl M. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.031.0058.0 13K
Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title

# BUCHSENTEIL

Lötanschluss gerade /soldered connection vertical
250V AC 20A

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

2025-10-21 07:12:47 1.000

01-QU-RD-32/21