

fiche produit

article n° G5.331.0606.1

assemblage de câbles MST32I3KCB- 60 060BLC1

METALYNX² câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 32 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 6 mm², couleur de codage / insert de contact bleu

article n°	G5.331.0606.1
EAN	4049088276392
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	32 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu
Marquage de pôle	L, N, PE
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

gestion

modèle	gaine métallique 16 mm
fonctionnement interne	fils simples LSOH
fils simples	H07Z-R
couleur de la broche de codage	bleu ciel (C1)

version

section nominale du conducteur	6 mm ²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	10 mm
longueur de dégainage	800 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	etamé
type de ligne	conduit métallique 16 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

dimensions

longueur totale	6 m
-----------------	-----