

fiche produit

article n° 83.240.0030.0

Lampe RST 24V DC 5W



article n°	83.240.0030.0
EAN	4049088111006
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

type de montage	mur et plafond
matériau du boîtier	polyamide
couleur du boîtier	gris clair
type de commutation	commutation permanente / commutation de veille
classe de protection	II
connexion d'alimentation de puissance	

données techniques

tension nominale	24 V
tension d'entrée minimale	15 V
tension d'entrée maximale Tension d'entrée	30 V
courant nominal	0,2 A
puissance de la lampe	4,9 W
type de tension	DC
puissance lumineuse	450 lm
	tageslichtweiß > 5300 K
	5700 K
classe de protection (IP)	IP65
mode	courant constant
fusible	0,5A / 60V remise à zéro
protection contre les inversions de polarité	oui
caractérisation de l'éclairage de secours	ja
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
température ambiante ta max.	70 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	70 °C
normes	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

dimensions

longueur	160 mm
largeur	104 mm
hauteur	96 mm

accessoires

article n°	type	description
96.222.1002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 10BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.2002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 20BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.3002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 30BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.4002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 40BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.5002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 50BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.6002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 60BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.7002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 70BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.8002.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315PL 80BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.1032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 10BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.2032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 20BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.3032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 30BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.4032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 40BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.5032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 50BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.6032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 60BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.7032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 70BR0	RST 20i3/2 câble de prolongation femelle - mâle, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 16A, type de câble H07RNF, longueur 7.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron
96.222.8032.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315 L 80BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.1092.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315OL 10BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.2092.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315OL 20BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.222.3092.4	assemblage de câbles RST20I2K1BS315OL 30BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 16 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron

[illegible]

[illegible]

[illegible]

96.222.5098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 50BR0	RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 5.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron
96.222.6098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 60BR0	RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 6.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron
96.222.7098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 70BR0	RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 7.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron
96.222.8098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S315OL 80BR0	RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 16A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 8.0m, section 1.5mm², codage couleur signal marron
96.223.1098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 10BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.2098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 20BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.3098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 30BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.4098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 40BR0	RST 20i3/2 câble de connexion mâle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétraction, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 4.0m, section 2.5mm², codage couleur signal marron
96.223.5098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 50BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.6098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 60BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.7098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 70BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
96.223.8098.4	assemblage de câbles RST20I2K1-S325OL 80BR0	RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, type de câble Ölflex® Classic 110, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact marron
05.560.3419.0	fiche de montage Podis LED	
G0.500.2041.5	fiche de montage RST BOX	