fiche produit

article n° 91.021.5453.0

# adaptateur câble plat GST15I2I B1H PB02




| | |
|---|---|
| article n° | 91.021.5453.0 |
| EAN | 4049088336812 |
| unité de commande | 5 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 6 A |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| Marquage de pôle | D1, D2 |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| couleur du boîtier | noir |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |

**données techniques**

| | |
|---|---|
| courant nominal | 6 A |
| nombre de pôles | 2 |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| version | tapez |
| type de circuit intégré | sans |
| Marquage de pôle | D1, D2 |
| codage mécanique | code 2 |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| couleur du boîtier | noir |
| transparent | non |
| mécanisme de verrouillage | sans |
| partie de contact permanente à haute température | 100 °C |
| résistance au feu | 0,095 kWh/St |
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| sélection de phase | non |


**version**


| | |
|---|---|
| version | tapez |


**matériel**


| | |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0,095 kWh/St |

dessin technique




Auslieferungszustand
/delivery status



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten diehe KATALOG oder eKATALOG
/additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 25.03.2024 | Göhl M. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 91.021.5453.0 13K

Index:

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: GST15121
B1H W
PB02

Benennung/Title:
BUCHSENTEIL
/socket part
gesisNRG DIMM

2024-03-25 08:37:51 1.000

01-QU-RD-32/21