fiche produit

article n° 00.710.1324.1

câble plat 5G4+2x1,5 HF OS



article n°	00.710.1324.1
EAN	4049088354113
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

tension nominal	600 V / 1.000 V
courant nominal	20 A
codage mécanique Code	oui

données techniques

section nominale du conducteur	4 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	Eca
catégorie du conducteur	classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs	7
isolation des conducteurs	PE
conducteur de protection	oui
blindage	non
matériau de la gaine	polyolefincompound
couleur de gaine	noir
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
sans halogène EN 60754-12	oui
largeur de conduite approx.	36,9 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-15 °C
température ambiante max.	70 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V

section du conducteur Bus	1,5 mm²

version

section nominale du conducteur	4 mm²

matériel

sans halogène	oui
résistance au feu	1,735 kWh/m


accessoires

article n°	type	description
05.569.7453.0	clip de câble FLATCABLE SCREW	
05.569.7553.0	clip de câble FLATCABLE NAIL	

modules compatibles

article n°	type	description
91.922.2453.0	connecteur GST15I2S S1 ZF1 W PB01	gesis® MINI connecteur, nombre de pôles 2, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 3,4 - 5,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.050.1553.1	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
91.020.5453.0	adaptateur câble plat GST15I2A SI	
91.021.5453.0	adaptateur câble plat GST15I2I B1H PB02	
92.051.5653.0	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V PB02	
06.562.9753.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5+2	

dessin technique



Bedruckung/printing:


Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm/every 500mm:

WIELAND - gesis NRG BASIC +SIGNAL

5G4mm²+2x1,5mm²

LSOH fire class Yyy
Teilenummer/part number
0,6 / 1KV KSG ◁VDE-REG 8848▷ CE
Fertigungsdatum/manufacturing date KWJJ



Leitung/wire: 5x4mm²
Kupferleiter, blank, 0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6
Bus: 2x1,5qmm
verzinnte Kupferlitze, flexibel gemäß VDE 0295, IEC 60228 Klasse 5
tinned copper wire, flexible according VDE 0295, IEC 60228 class 5

Teilenummer part number	Mantelfarbe colour	Brandschutzklasse Yyy fire protection classification Yyy	Bedruckungsfarbe colour of printing
00.710.1324.1	schwarz, RAL 9005	Eca	weiß

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:
Blatt: Sheet: 1 von of 1
Werkstoff / Material
Maßstab / Scale 2:1
Tag/Date Name
gezeichnet drawn 08.06.2021 Hollet
Elektronische Freigabe Electronic Release
Zeichnung Nr. / Drawing No. 00.710.1324.1 13K
Index -
Maße in mm / Dimensions are in mm
Vol. mm³ Of.l./Srf. mm²
Ersatz für / Replacement for:
Type gesisNRG
Benennung/Title
FLACHLEITUNG
gesis system 7-polig/7 poles
5G4qmm + 2x1,5qmm LSOH
Index Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision
wieland

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. This document, use and communication of its contents not permitted unless expressly authorized. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Violations will be liable for damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design. Es ist nicht gestattet, diese Zeichnung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Dritten mitzuteilen oder zu vervielfältigen. It is not permitted to communicate or reproduce this drawing without our express authorization.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
Mit A markierte Abmessungen werden bei Abnahme besonders geprüft
Nur A gekennzeichnete Maße sind für interne Kontrolle gültig.
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Nur A gekennzeichnete Maße sind nur für interne Kontrolle gültig.

00_710_1324_1_13K_1 CADW5505 Hollet 2021-06-08T14:04:20 1.000

01-QU-RD-32/21