fiche produit

article n° 00.712.0303.1

câble plat 5G2,5MM² PVC SW



article n°	00.712.0303.1
EAN	4049088299919
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

isolation des conducteurs	PVC
repérage des conducteurs	couleur
nombre de conducteurs	5
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
catégorie du conducteur	classe 6 - âme souple fil très fin
blindage	non
conducteur de protection	oui
largeur de conduite approx.	24 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
couleur de gaine	noir
matériau de la gaine	PVC
classe incendie	Eca

données techniques

section nominale du conducteur	2,5 mm²
tension nominale U	1000 V
tension nominale U0	600 V
rayon de courbure, statique	100 mm
classe incendie	Eca
catégorie du conducteur	classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs	5
isolation des conducteurs	PVC
conducteur de protection	oui
blindage	non
matériau de la gaine	PVC

couleur de gaine	noir
ignifugé	selon la norme DIN EN 60332-1-2
sans halogène EN 60754-12	non
largeur de conduite approx.	24 mm
hauteur de conduite approx.	6,3 mm
température ambiante min.	-15 °C
température ambiante max.	70 °C
tension nominale U0	600 V
tension nominale U	1000 V

matériel

sans halogène	non
résistance au feu	1,325 kWh/m

accessoires

article n°	type	description
F0.000.0051.9	outil de coupe podis/gesis	
05.562.3000.0	clip de câble Befestigungsschelle	
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
95.300.0600.0	outil de coupe GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	
99.681.0000.0	valise d'échantillon GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	


modules compatibles

article n°	type	description
92.050.1553.1	adaptateur câble plat GST18I5A S1 F7 SW	
92.031.5453.1	adaptateur câble plat GST18I3I B1H F7V SW	
92.051.5453.1	adaptateur câble plat GST18I5I B1H F7V SW	
06.562.0653.0	pièce d'extrémité GESIS NRG 5x2,5+5x4MM²	

dessin technique

Querschnitt/wire size: 5x2,5mm²

Kupferleiter, blank,0,15mm feindrähtig nach IEC60228 Klasse 6
copper wire, pure, 0,15mm fine stranded according to IEC60228 class 6




Bedruckung/printing:


Metermarkierung 00000M-99999M
length marking every meter

alle 500mm /every 500mm:
WIELAND - gesis® NRG BASIC

5G2,5mm²+2x1,5mm²
PVC fire class Eca
Teilenummer: siehe Tabelle
part number: see table
0,6/1KV KSG ⊲VDE-REG 8847⊳ CE
Fertigungsdatum KK/JJ
manufacturing date

Beispiel/example: 00.712.0303.1





Teilenummer part-no.	Farbe colour
00.712.0303.1	schwarz / black RAL 9005
00.712.0303.3	grau / grey RAL 7035
00.712.0303.7	grün / green RAL 6018

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.05.2015	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgeor. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No. 00.712.0303.3 01K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a.	234.10.2018 /	

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

FLACHLEITUNG
gesis System
5G2,5mm PVC
FLAT CABLE

QU-MEE-01/14 a

Schmitt_00_712_0303_3_01K-AAdwg | _main_2 CADW4032 Schmitt 2018-10-24T11:16:06 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its conents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig