
fiche produit

article n° 93.432.2353.0

connexion de périphériques BST14I3F S1 R WS

gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact blanc, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation embrochable, angle de branchement droit, section de raccordement rigide 0,25 mm² - 0,75 mm², marquage de pôle 1+, 2-, codage mécanique oui, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,03 kWh/St, matériel de contact CuBe, traitement de surface plaqué or, degré de pollution 2, tension de choc nominale 0,8 kV, longueur 26 mm, hauteur 11,75 mm, largeur 13 mm



article n°	93.432.2353.0
EAN	4015573480599
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
tension nominale d'impultion	0,8 kV
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	1+, 2-

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe

résistance au feu	0,03 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or

dimensions

longueur	26 mm
largeur	13 mm
hauteur	11,75 mm

accessoires

article n°	type	description
07.425.8453.0	couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS	

dessin technique

