fiche produit

article n° 76.352.4035.1

capot BAS GOT GI 16HM25 A1



article n°	76.352.4035.1
EAN	4015573629448
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	43 mm
hauteur	76 mm


dessin technique







Varianten/ Variants



Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed
76.354.4035.0 62 52	BAS GOT GI 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
76.354.4035.0 62 52	BAS GOT GI 16H M40 M32 M25 A0	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
76.35$4\frac{1}{2}$.4035.0	BAS GOT GI 16H M32 M25 A0	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
76.354.4035.0 62 52	BAS GOT GI 16H M40 M32 M25 A0	Zwischenstutzen /Bushing	
76.354.4035.0 62 52	BAS GOT GI 16H M40 M32 M25 A0	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.354.4035.0 62 52	BAS GOT GI 16H M40 M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2014		
gezeichnet drawn	13.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.352.4035.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben
Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit / ℄ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With / ℄ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.