fiche produit

article n° 71.372.1635.0

capot BAS GOT GL 16 M25 A0



article n°	71.372.1635.0
EAN	4015573627437
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	16
modèle du boîtier	extension de l'accouplement
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	43 mm
hauteur	62 mm


dessin technique


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig








71.374.1635.5	BAS GOT GL 16 M32 A 5	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland (CG), IP65	
71.372.1635.5	BAS GOT GL 16 M25 A 5		
71.374.1635.4	BAS GOT GL 16 M32 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
71.372.1635.4	BAS GOT GL 16 M25 A 4		
71.374.1635.3	BAS GOT GL 16 M32 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
71.372.1635.3	BAS GOT GL 16 M25 A 3		
71.374.1635.2	BAS GOT GL 16 M32 A 2	Zwischenstutzen /bushing	
71.372.1635.2	BAS GOT GL 16 M25 A 2		
71.374.1635.1	BAS GOT GL 16 M32 A 1	Gewindebohrung /thread hole	X
71.372.1635.1	BAS GOT GL 16 M25 A 1		
71.374.1635.0	BAS GOT GL 16 M32 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 /Cable gland (CG), IP54	
71.372.1635.0	BAS GOT GL 16 M25 A 0		
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Varianten
/vairants

.0 .2 .3 .4 .5



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG.
Additional data see CATALOG or eCATALOG.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: of

Werkstoff / Material
Aluminium

Maßstab / Scale
1:2

gezeichnet / drawn: Tag/Date 16.01.2024, Name Göhl M.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 71.372.1635.0 3K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for: 71.372.1635.0 13K vom 17.09.2013

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	16.01.2024 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang oben-M25/M32
/Hood size 16-cable outlet top-M25/M32

2024-01-16 11:45:37 1.000

01-QU-RD-32/21