

## fiche produit

article n° 71.350.1635.2

capot BAS GOT GG 16 M25 A2

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 71.350.1635.2 |
| EAN               | 4015573622029 |
| unité de commande | 1 pièce(s)    |

## certificats/approbations



## données techniques

### général

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| matériau du boîtier                                                   | aluminium            |
| couleur                                                               | gris                 |
| surface                                                               | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP)                                             | autre                |
| résistant aux UV                                                      | oui                  |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre                |
| température de fonctionnement min.                                    | -40 °C               |
| température de fonctionnement max.                                    | 120 °C               |

### version

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| DIN-taille                | 16                   |
| modèle du boîtier         | mâle                 |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble           | de côté              |
| type d'entrée de câble    | raccordement fileté  |
| avec presse-étoupe        | non                  |
| taille du filetage M      | 25                   |
| taille du filetage PG     |                      |
| couvercle à charnière     | non                  |
| EMC-version               | non                  |
| longueur                  | 94 mm                |
| largeur                   | 43 mm                |
| hauteur                   | 60 mm                |

