fiche produit

article n° 93.421.4553.1

connecteur BST14I2F B1 ZR1 S MPB02

gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact bleu pastel



article n°	93.421.4553.1
EAN	4015573655508
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5024

données de connexion

diamètre du câble max.	6,5 mm
diamètre du câble min.	5,5 mm
section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,25 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de dégainage	21 mm
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	raccordement à ressort
classe de protection (IP)	IP20

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,034 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué or


dimensions

longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
hauteur	14,4 mm

modules compatibles

article n°	type	description
93.422.4553.1	connecteur BST14I2F S1 ZR1 S MPB02	gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
93.420.4653.0	distributeur BST14I2V 2P1T PB02	gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
93.422.4353.1	connexion de périphériques BST14I2F S1 R S PB02	gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
94.425.1090.9	assemblage de câbles BST14I2KFBS 50Z 10PB02	gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
94.425.1093.9	assemblage de câbles BST14I2KFB- 50Z 10PB02	gesis® NV câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
94.425.1094.9	assemblage de câbles BST14I2KF-S 50Z 10PB02	gesis® NV câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03Z1Z1-U, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
93.422.4653.1	connexion de périphériques BST14I2L S1 PB02	gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel

dessin technique



Teile - Nr. part - no.	Typ type	Farbe colour
93.421.4553.0	BST1412F B1 ZR1 W MPB02	weiß / white
93.421.4553.1	BST1412F B1 ZR1 S MPB02	schwarz / black

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
[This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: / First Use: -

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2006		
gezeichnet / drawn	11.10.	Treschan
geprüft / checked	-	-
Normgepr. / Stand. check	-	-

Maßstab/Scale: 2:1

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 93.421.4553.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oll./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type

Benennung/Title

BUCHSENTEIL

Federkraftanschluß

Female connector / Spring-loaded connection

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision

QU-PEM-08/91

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. / Copy and distribution of this document as well as the utilization of its coments to others without express authorization is prohibited.

9342145530O1K_4 CADW1044 treschan 2006-10-13T09:29:39 1.000