fiche produit

article n° 94.425.1003.7

assemblage de câbles BST14I2KFB- 50 10GN01

gesis® NV câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert



article n°	94.425.1003.7
EAN	4015573459953
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	3 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impultion	0,8 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	oui
résistance de la continuité	34,6 mOhm
verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
couleur de codage / insert de contact	vert
marquage des pôles	1+, 2-
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	0,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	dénudé
type de ligne	FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8
couleur du câble	vert
diamètre du câble max.	6,1 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	BST14i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	plaqué or
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,195 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m