fiche produit

article n° 70.358.1035.2

capot BAS GOT GD 10 M25 A2

article n°	70.358.1035.2
EAN	4015573651869
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	raccordement fileté
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	53 mm

dessin technique







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.35$^{8}_{5}$.1035.**5**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**5**	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{8}_{5}$.1035.**4**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**4**	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{8}_{5}$.1035.**3**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**3**	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{8}_{5}$.1035.**2**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**2**	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{8}_{5}$.1035.**1**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**1**	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{8}_{5}$.1035.**0**	BAS GOT GD 10 M25 M20 A**0**	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	21.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.355.1035.0 13K Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang seitlich-M20/M25

Hood size 10-cable outlet side-M20/M25

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

70355103501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T09:11:40 1:000