
fiche produit

article n° 91.051.0353.0

connexion de périphériques GST15I5L B1VB W PB01

gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation connexion par soudure, angle de branchement droit, marquage de pôle L, N, PE, D1, D2, codage mécanique code 2, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,034 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface plaqué argent, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 21,5 mm, hauteur 12,2 mm, largeur 31 mm



article n°	91.051.0353.0
EAN	4049088056321
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	L, N, PE, D1, D2

données de connexion

terminaison par pôle	1

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion par soudure
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
variante d'installation	connexion par soudure

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,034 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	21,5 mm
largeur	31 mm
hauteur	12,2 mm