fiche produit

article n° 91.232.2003.4

assemblage de câbles GST15I3KSB- 15 W 20BR01

gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact brun



article n°	91.232.2003.4
EAN	4049088323003
unité de commande	30 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

remarque

remarque	couleurs des conducteurs : noir (1), gris (2), marron (3)

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impultion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
résistance de la continuité	23,25 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	brun
Marquage de pôle	1, 2, 3
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	12 mm
longueur de dégainage	100 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	8,3 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i3 femelle

type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
blindé	non

matériel


traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,78 kWh/St
classe incendie	Eca


dimensions

longueur totale	2 m

dessin technique


Buchsenteil/
female connector
braun/*brown*





Kabel/*cable* H05VV-F 3X1,5 schwarz/*black*

Ansicht in Pfeilrichtung "X"
view in arrow direction "X"
M 2:1



1=schwarz/*black*
2=grau/*grey*
3=braun/*brown*

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung bleiben vorbehalten. This document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. *part-no.*	L	Beispiel *example*	Typ *type*
91.232.XX03.4	XX in dm-Schritten *XX in dm-steps*	91.232.1003.4 = 10dm/L= 1000mm	GST1513KSB- 15 10BR01
U1.232.XX03.4	XX in m-Schritten *XX in m-steps*	U1.232.1203.4 = 12 m/L=12000mm	GST1513KSB- 15 X12BR01

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2015		
gezeichnet drawn	03.03.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 91.232.0203.4 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: GST1513 KSB- 15 W ..BR01

Benennung/Title: KONFEKT_LEITUNG
Buchse-fr.Ende, braun,Schraubanschluß,250V, 1,5qmm
pre assembled cable,female-free end,screw connect.