

fiche produit

article n° 91.222.7003.6

assemblage de câbles GST15i2KSB- 15 W 70BL02

geis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	91.222.7003.6
EAN	4049088336348
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 3
résistance de la continuité	80,25 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
Marquage de pôle	1, 2
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP20
longueur de dénudage	8 mm
longueur de dégainage	21 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	7,5 mm
type de câble	douille - extrémité libre
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST15i2 femelle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	plaqué argent
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,189 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----