fiche produit

article n° 73.354.0635.3

capot BAS GOT GI 6HM32 A3

article n°	73.354.0635.3
EAN	4015573844230
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	6
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	74 mm
largeur	43 mm
hauteur	70 mm

dessin technique





Varianten/ Variants



73.35$^{4}_{2}$.0635.5	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
73.35$^{4}_{2}$.0635.4	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.35$^{4}_{2}$.0635.3	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
73.35$^{4}_{2}$.0635.2	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A2	Zwischenstutzen /Bushing	
73.35$^{4}_{2}$.0635.1	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.35$^{4}_{2}$.0635.0	BAS GOT GI 6H$^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet / drawn	06.06.	Treschan	T	73.352.0635.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft / checked	-	-			
grau/ grey	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm		
Maßstab/Scale 1:1	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -			

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 above

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery

Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions

Mit / Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With / Æ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. / Passing on as well as copying this document, use and communication of its contents to others without express authorization is prohibited.