
fiche produit

article n° 92.052.3953.0

connexion de périphériques GST18I5S S1 TB05



gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 13 A, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation pièce d'installation/raccordement enfichable, angle de branchement droit, section de conducteur souple 0,75 mm² - 4 mm², section de raccordement rigide 0,75 mm² - 4 mm², marquage de pôle 1, 2, 3, 4/N, 5, codage mécanique code 5, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,059 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 31,5 mm, hauteur 19,5 mm, largeur 47,7 mm

article n°	92.052.3953.0
EAN	4049088245930
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	13 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu turquoise
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4/N, 5

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	4 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
variante d'installation	pièce d'installation/raccordement enfichable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui

matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,059 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	31,5 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	19,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	pièce de verrouillage GST18I5 STECKER	
34.300.1122.1	fiche de montage GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC elément de montage, support de montage en L pour composants, résistance au feu 0 kWh/St, longueur 56 mm, hauteur 24 mm, largeur 21,5 mm

dessin technique

