

fiche produit

article n° 73.353.0635.1

capot BAS GOT GG 6HM32 69 A1



article n°	73.353.0635.1
EAN	4015573798748
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	74 mm
largeur	43 mm
hauteur	70 mm

F

U

.0 .2 .3 .4 .5

    



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

73.35 ³ ₀ .0635.5	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65		11.
73.35 ³ ₀ .0635.4	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54		12.
73.35 ³ ₀ .0635.3	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54		13.
73.35 ³ ₀ .0635.2	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 2	Zwischenstutzen /Bushing		
73.35 ³ ₀ .0635.1	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X	
73.35 ³ ₀ .0635.0	BAS	GOT	GG	6H	M32 M25	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54		
Bestellnummer /Order number	Typ /Type						Varianten /Variants		der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.							www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com		

Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405© (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
/		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated 1:2 grau/ grey		2014 Tag/Date		Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 73.350.0635.0 13K		Index			
/				gezeichnet/drawn		03.02. Treschan							
/ Maßstab/Scale				geprüft/checked		-						-	
/				Vorgepr. / Stand. check		-						-	
/		Vol. mm ³		Offl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -							
/		/		Type		Benennung/Title							
/		/		revos		GEHAEUEOBERTEILE							
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		BASIC		Baugröße 6H-Kabelabgang 1x M25/M32 seitlich hood size 6H-cable outlet 1x M25/M32 side							
Änderung/Revision													