fiche produit

article n° 70.350.0635.2

# capot BAS GOT GG 6 M20 A2

| | |
|---|---|
| article n° | 70.350.0635.2 |
| EAN | 4015573598461 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques


**général**


| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |

**version**


| | |
|---|---|
| DIN-taille | 6 |
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | raccordement fileté |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| longueur | 73,6 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 51 mm |

dessin technique



Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.5 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.4 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.3 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.2 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.1 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.35$^{3}_{0}$.0635.0 | BAS GOT GG 6 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 20.08. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.350.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang seitlich-M20/M25
Hood size 6-cable outlet side M20/M25

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

7035006350013K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T08:48:06 1:000

DU-PEM-08/91b