fiche produit

article n° 92.052.8058.0

connexion de périphériques GST18I5F S2 R V GN04



gesis® CLASSIC connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 5, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact vert claire, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation embrochable, angle de branchement droit, section de conducteur souple 0,5 mm² - 1,5 mm², section de raccordement rigide 0,5 mm² - 2,5 mm², marquage de pôle 1, 2, PE, 3/N, 4, codage mécanique code 4, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,107 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface etamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 38 mm, hauteur 18,5 mm, largeur 52,3 mm

article n°	92.052.8058.0
EAN	4049088248146
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V / 400 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 4
tension nominale d'impultion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	vert claire
Marquage de pôle	1, 2, PE, 3/N, 4

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	2,5 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,5 mm²
section de raccordement multifilaire max.	1,5 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,5 mm²
terminaison par pôle	2
longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	mâle
type de connexion	raccordement à ressort
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts.
épaisseur de paroi du boîtier (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	1,5 mm
variante d'installation	embrochable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,107 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé


dimensions


longueur	38 mm
largeur	52,3 mm
hauteur	18,5 mm

accessoires

article n°	type	description
05.595.1453.0	verrouillage (G)ST18V SW	
05.595.1453.2	verrouillage (G)ST18V WS	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	
05.583.1853.0	pièce de verrouillage GST18I5 STECKER	
07.425.8953.0	couverture GST18I5 WS	

dessin technique







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig


Blechauschnitt
sheet metal cutout

t: 0,5mm - 1,5mm





M/scale 1:1



Type: GST1815F S2 R V GN04

Zulassungen siehe Katalog
permission see catalog

Anwendung: nach Kundenwunsch
Application: according to customers request

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒	Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: First Use: -	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
/		Werkstoff/Material		2015	Tag/Date	Name
/		Farbe/colour:		gezeichnet drawn	10.03.	Ritter
/		Maßstab/Scale	maigrün/may green	geprüft checked	-	-
/		2:1		Normgepr. Stand. check	-	-
/		Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
/		wieland Elektrische Verbindungen		Type	Benennung/Title: STECKERTEIL male connector 250/400V AC 20A 2,5qmm	
/						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					
Änderung/Revision						

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.052.8058.0 01K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. / The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.