
Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.6953.0

Verteiler GST18I5V 3P1 B V WS

gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß



Art. Nr.	92.050.6953.0
EAN	4049088350856
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9016

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	3
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP40
Verteilerart	H-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,222 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert


Abmessungen


Länge	59 mm
Breite	57,4 mm
Höhe	40 mm


Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
07.413.6853.1	Tragplatte GST18 VERTEILER SW	gesis®-Montageplatte für GST18-Verteiler. Zur Befestigung an tragfähigen, geraden Flächen. Befestigung an Kabelrinnen mit den angespritzten Spreiznieten; liegende Verteilermontage; Farbe schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18I3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18I3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

Technische Zeichnung









Teile-Nr. /part-no.	Typ /type	Farbe /colour
92.050.9653.0	GST18I5B3P1 B V WS	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
92.050.9653.1	GST18I5B3P1 B V SW	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material

Farbe /colour: siehe Tabelle /see table

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.11.2025	Göhl M.

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.050.6953.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type:

Benennung/Title: VERTEILER_H /distributor H

Index	Datum / Blatt Date / Sheet
a	03.11.2025 /
Änderung / Revision	

wieland

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved — Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery — Only inspection dimensions — With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft — Ausschließlich Prüfmaße — Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-05 06:43:19 1.000

01-QU-RD-32/21