Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.243.0240.0

Leuchte RST 230V AC 20W



energiesparende LED-Leuchte; Anschluss über selbstverriegelnde Rundsteckverbinder RST 16i3, Kodierung schwarz; für industrielle Umgebungen (z.B. Windenergieanlagen, Schächte, Maschinen), Arbeitsplätze und als Notbeleuchtung nach DIN 60598-2-22; lageunabhängige Montage; 200…250 V AC; 20W; tageslichtweiss typ. 5700 K; typ. 2400 lm; mit Überlast-und Kurzschlussschutz; Schutzart IP65; Betriebstemperatur -40…50 °C

Art. Nr.	83.243.0240.0
EAN	4049088501425
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Wand und Decke
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	blank
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	I
Anschluss Energieeinspeisung	RST16i3 schwarz

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Min. Eingangsspannung	200 V
Max. Eingangsspannung	250 V
Nennstrom	0,1 A
Lampenleistung	20 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	2400 lm
Lichtfarbe	tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur	5700 K
Schutzart (IP)	IP65
Mittlere Nennlebensdauer	50000 Std
Betriebsart	Konstantstrom
Sicherung	2A interner Kurzschlussschutz
Verpolschutz	nein
Notleuchte Kennzeichnung	Z 1 ***DE
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	50 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	75 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Abmessungen

Länge	340 mm
Breite	100 mm
Höhe	40 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.560.3319.0	Montageblech PODIS LED20W	Montageplatte zur einfachen Installation von podis® LED 2klm (20 W) außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm und 35...40 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile; Edelstahl
05.560.4019.0	Montageblech podis LED20W RM25	Montageplatte zur einfachen Installation von podis® LED 2klm (20 W) außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm und 25 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile; Edelstahl

Technische Zeichnung



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2024 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 06.06. Koetzner	83.243.0240.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File:045691_01K/83.243.0240.0.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
wieland	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification PODIS LED RST 230V AC 20W	

Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Änderung/ Revision

2024-06-25 13:23:59 1.000