

fiche produit
article n° 92.256.7064.2
assemblage de câbles GST18I5KS-S 10H 70WS

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 10 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.256.7064.2
EAN	4049088327780
unité de commande	5 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

courant nominal	10 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	120,1 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

section nominale du conducteur	1 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	8,6 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18I5 mâle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui

câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,533 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

