

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.256.0053.1

Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA M25

podis® CON 5G6 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 41 A, Anschlussquerschnitt feindrätig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M25 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.256.0053.1
EAN	4049088461231
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für M25 Kabelverschraubung
Anschlussquerschnitt feindrätig	1,5 mm ² - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig	1,5 mm ² - 16 mm ²

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	32 A
Anschlussquerschnitt feindrätig AWG	10

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	41 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	243 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	74 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0253.1	Gegenmutter M25 x 1,5	Gegenmutter M25 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid

Z5.507.1453.1	Kabelverschraubung M25 x 1,5 9 - 16	Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 9 - 16 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
Z5.507.1553.1	Kabelverschraubung M25 x 1,5 13 - 18	Kabelverschraubung M25 x 1,5 für Rundleitungen 11 - 17 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0253.1 separat bestellbar
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	Bit Torx TX 15x70