

fiche produit

article n° 92.255.3064.2

assemblage de câbles GST18I5KS-S 75H 30WS

geis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact blanc



article n°	92.255.3064.2
EAN	4049088326851
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 1
résistance de la continuité	68,8 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	blanc
Marquage de pôle	3, N, PE, 2, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	blanc

version

section nominale du conducteur	0,75 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	blanc
diamètre du câble max.	8,2 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18I5 mâle
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui

câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,105 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions


longueur totale	3 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

1

0



.F	Farbe colour
.1	schwarz black
.2	weiß white

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)		Type type			
92.255.XX64.F		XX in dm-Schritten	92.255.1064.1 = 10dm/L= 1000mm		GST1815KS-S 75H 10SW			
U2.255.XX64.F		XX in m-Schritten	U2.255.1264.1 = 12 m/L=1200mm		GST1815KS-S 75H X12SW			
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com				
Tolerierung Size ISO 14405(☉)/Tolerance system Size ISO 14405(☉). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e /list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: el 1			
	/		Werkstoff/Material		T	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.255.0564.1 01K	Index	
	/		2015	Tag/Date				Name
	/		gezeichnet/drawn	29.09.				Dötsch T.
	/		geprüft/checkad	-				-
	/	%	Vormont./Stand_check		Maße in mm/Dimensions are in mm			
/		Vol.	mm	Offl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
/				Type	Benennung/Titel			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		GST1815 KS-S 75H ..		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Stecker - freies Ende / male connector - free end Schraubanschluß/screw connection 0,75gmm 6A		
Änderung/Revision		www.wieland-electric.com						

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.