


fiche produit

article n° 92.031.3758.0

connexion de périphériques GST18I3S B1 PB04

geis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel, classe de protection (ip) IP20, variante d'installation pièce d'installation/raccordement enfichable, angle de branchement droit, section de conducteur souple 0,75 mm² - 4 mm², section de raccordement rigide 0,75 mm² - 4 mm², marquage de pôle 1, 2, 3, codage mécanique code 5, matériau du boîtier polyamide, sans halogène oui, résistance au feu 0,037 kWh/St, matériel de contact CuZn, traitement de surface étamé, degré de pollution 2, tension de choc nominale 4 kV, longueur 31,5 mm, hauteur 19,5 mm, largeur 28,2 mm



article n°	92.031.3758.0
EAN	4015573614246
unité de commande	200 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	20 A
tension nominal	250 V
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 5
tension nominale d'impulsion	4 kV
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu pastel
Marquage de pôle	1, 2, 3

données de connexion

section de raccordement solide mm ² max.	4 mm ²
section de raccordement solide mm ² min.	0,75 mm ²
section de raccordement multifilaire max.	4 mm ²
section de connexion à fils fins mm ² min	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP20
remarque sur le type de connexion	fils torsadés souples 4 mm ² uniquement sans embouts
variante d'installation	pièce d'installation/raccordement enfichable

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui

matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,037 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	31,5 mm
largeur	28,2 mm
hauteur	19,5 mm

