fiche produit

article n° 70.353.2435.0

capot BAS GOT GA 24 M32 A0



article n°	70.353.2435.0
EAN	4015573651722
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	120 mm
largeur	57 mm
hauteur	70 mm

dessin technique








These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With „E" marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit „E" gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Varianten/ Variants

.0 .2 .3 .4 .5



70.35$^{3}_{0}$.2435.5	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.35$^{3}_{0}$.2435.4	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.35$^{3}_{0}$.2435.3	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.35$^{3}_{0}$.2435.2	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.35$^{3}_{0}$.2435.1	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.35$^{3}_{0}$.2435.0	BAS GOT GA 24 M32 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	Tag/Date	Name
2013		
gezeichnet drawn	21.08.	Treschan
geprüft checked	-	-
Normgepr. Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.350.2435.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32
Hood size 24-cable outlet side-M25/M32

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70350243501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T08:49:22 1.000

OU-PEM-08/91b