fiche produit

article n° 73.355.4035.1

capot BAS GOT GD 16HM25 50 A1



article n°	73.355.4035.1
EAN	4015573624153
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	56 mm
hauteur	76 mm

dessin technique








65 73.358.4035.5 55	BAS GOT GD 16HM32 A5 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP65 /cable gland(CG), IP65	
65 73.358.4035.4 55	BAS GOT GD 16HM32 A4 M40 M25	KV mit Zugentlastung , IP54 /CG with strain relief, IP54	
73.358.4035.3 55	BAS GOT GD 16HM32 A3 M25	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
65 73.358.4035.2 55	BAS GOT GD 16HM32 A2 M40 M25	Zwischenstutzen /Bushing	
65 73.358.4035.1 55	BAS GOT GD 16HM32 A1 M40 M25	Gewindebohrung /Thread hole	X
65 73.358.4035.0 55	BAS GOT GD 16HM32 A0 M40 M25	Kabelverschraubung (KV), IP54 /cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /order number	Typ /type	Varianten /variants	dargestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. www.wieland-electric.com
Additonal data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Varianten / Variants

.0 .2 .3 .4 .5



Hinweis / note:

(1) Aus fertigungstechnischen Gründen kann die Aufnahme für Bez.-Schild auch gegenüber liegen. Marking tag carrier position is depending of the mould design.

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN ISO 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Oft./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	11.08.2014	Treschan

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 73.355.4035.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	16.05.2022 /	

wieland

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
HOOD size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 side

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With /E marked dimensions are only valid for internal use
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.