fiche produit

article n° 76.353.4035.0

capot BAS GOT GG 40HM32 50 A0




| | |
|---|---|
| article n° | 76.353.4035.0 |
| EAN | 4015573625006 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques


**général**


| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |


**version**

| | |
|---|---|
| DIN-taille | 16H |
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 32 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| longueur | 94 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 76 mm |

dessin technique








Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung sowie als technische Mitteilung bei der Erteilung von Schutzrechten vorbehalten. Copy and communication of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

## Varianten/ Variants




| | | | |
|---|---|---|---|
| 76.353.4035.5 (60 / 50) | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 76.353.4035.4 (60 / 50) | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 76.35(3/0).4035.3 | BAS GOT GG 16H M32 M25 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 76.353.4035.2 (60 / 50) | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 76.353.4035.1 (60 / 50) | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 76.353.4035.0 (60 / 50) | BAS GOT GG 16H M40 M32 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | dar-gestellt /drawed |

**Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.** **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material: Aluminium, beschichtet/ coated, grau/grey

Maßstab/Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2014 | | |
| gezeichnet/drawn | Treschan | 12.08. |
| geprüft/checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.350.4035.0 13K — Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 seitlich
hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 side

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

763504035013K_1 CADW3028 Treschan 2014-08-14T15:22:46 1.000

QU-MEE-01/14 -