

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.9200.8

Steckerkontakt 1,5/16

revos, STECKERKONTAKT 1,5/16

Art. Nr.	05.545.9200.8
EAN	4049088213472
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	16 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	16 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	4 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.5000.0	Crimpbacken H	
05.502.5200.0	Kontaktaufnahme 6	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdruckwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdruckwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul
05.502.4400.0	Ausdruckwerkzeug 4,0MM	Ausdruckwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm

<p>A</p> <p>Wieland ist eine Vertriebsgesellschaft. Die Zeichnungen, Verwertungen und Mitteilungen sind Eigentum der Wieland Electric AG. Die Weitergabe oder die Nachahmung ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt. Die Haftung für die Nutzung der Zeichnungen ist ausgeschlossen. Die Haftung für die Nachahmung ist ausgeschlossen. The drawings are the property of Wieland Electric AG. The distribution or the reproduction of the drawings without the written permission of Wieland Electric AG is expressly prohibited.</p>					
<p>C</p> <p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>					
<p>D</p> <p>Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausreichende Prüfmaße Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig</p>					
<p>F</p> <p>Freitoleranz nach General tolerance</p>					

zugehöriges Werkzeug/associated tool	
Crimpbacken/crimp die	"H": 05.502.5000.0
Kontaktaufnahme/contact positioner	"6": 05.502.5200.0

VPE: 100
packing unit: 100

Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm ²	AWG	d	D	Oberfläche surface
05.545.9200.7	1,5	16	1,75	3,0	vergoldet gold-plated
05.545.9200.8					versilbert silver-plated
05.545.9300.7	2,5	14	2,25	3,5	vergoldet gold-plated
05.545.9300.8					versilbert silver-plated
05.545.9400.7	4,0	12	2,85	3,9	vergoldet gold-plated
05.545.9400.8					versilbert silver-plated
05.545.9500.7	6,0	10	3,5	5,0	vergoldet gold-plated
05.545.9500.8					versilbert silver-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (©) / Tolerance system Size ISO 14405 (©). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Blatt: 1 von Sheet: of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	
Maßstab / Scale		Name	
gezeichnet drawn		17.04.2020	
geprüft checked		Dütsch	
Normgepr. Stand. check			
Vol. mm ³ / Srf. mm ²		Ersatz für / Replacement for:	
Type		Benennung/Title	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com	

www.wieland-electric.com

STECKERKONTAKT
Crimpanschluss
MALE CONTACT - crimp connection

05_545_9200_7_13K-AA-dwg1_main_1 CADW4031 Duetsch 2020-04-22T09:00:07 .000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 a