fiche produit

article n° 73.354.1035.0

capot BAS GOT GC 10HM32 50 A0



article n°	73.354.1035.0
EAN	4015573627284
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	10H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	70 mm


dessin technique







Varianten/ Variants



$73.35^{4}_{2}.1035.5$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
$73.35^{4}_{2}.1035.4$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
$73.35^{4}_{2}.1035.3$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
$73.35^{4}_{2}.1035.2$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A2	Zwischenstutzen /Bushing	
$73.35^{4}_{2}.1035.1$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$73.35^{4}_{2}.1035.0$	BAS GOT GC 10H $^{M32}_{M25}$ A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com**

Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	16.06.	Treschan	T 73.352.1035.0 13K	
beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:1	Norm gepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/ grey	Vol. mm³	Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	

Index / Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland www.wieland-electric.com

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10H-Kabelabgang 1x M25/M32 von oben
hood size 10H-cable outlet 1x M25/M32 above

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Copying as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig