

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.1360.0

Konfigurierbarer Steuerbaustein SP-COP2-ENI-M-C DC 24

samosPRO-Kompaktmodul MOTION, 12 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge, 4 konfigurierbare, sichere E/A, 4 Eingänge zur Bewegungsüberwachung, USB- Schnittstelle, Industrial Ethernet Profinet IO + Ethernet/IP + ModbusTCP, Steckbare Federkraftklemmen



Art. Nr.	R1.190.1360.0
EAN	4049088563973
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS	ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	ja
SIL gemäß IEC 61508	3
Art der Datenübertragung	seriell
Vernetzbarkeit	nein
Erweiterbar	ja
Programmierbar	ja
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federkraftanschluss
Abnehmbare Klemmen	ja

Anwendung

Mit automatischem Zulauf	ja
Funktion Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen	ja
Funktion Betriebsartenwahl	ja
Funktion NOT-AUS	ja
Funktion Schützkontrolle	ja
Funktion Wiederanlaufsperrung vorhanden	ja
Funktion Zugangskontrolle	ja

Funktion Zustimmung-Taster	ja
Funktion Zweihand-Schaltung	ja
On Delay Timer	ja
Off Delay Timer	ja

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	8
Ausgangsstrom	4 A
Kurzschlusschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor
Min. zulässige Spannung am Ausgang	16,2 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang	30 V
Max. Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	8

Steuerkreis

Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	15,6 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	30 V
Anzahl der Eingänge	16
Eingangsstrom bei Signal 1	2,3 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis




Nennspannung DC	24 V
Min. Versorgungsspannung	16,8 V
Max. Versorgungsspannung	30 V

Abmessungen

Tiefe	115 mm
Breite	45 mm
Höhe	96 mm

Weitergabe ohne Genehmigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung
series initials sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Further dissemination of this document without express authorization is prohibited.

01-QJ-RD-31/21



Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1220.0	SP-COP2-EN-C
R1.190.1260.0	SP-COP2-EN-M-C
R1.190.1320.0	SP-COP2-ENI-C
R1.190.1360.0	SP-COP2-ENI-M-C

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
		Werkstoff / Material		Name	
		gezeichnet drawn		18.08. Koetzner	
		Elektronische Freigabe Electronic Release		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Datei / File: 04158_B/R1.190.1120.0_01K.DCD		T R1.190.1220.0 /01K	
		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Type		Benennung / Title	
		wieland		Teilespezifikation / Component specification	
		Index Datum / Blatt Date / Sheet		Federkraftsteckblockklemme samosPRO SP-COP2	
		Änderung / Revision			