fiche produit

article n° 76.345.1035.1

bas BAS GUT GS 10HM32 50 A1



article n°	76.345.1035.1
EAN	4015573844346
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

dessin technique

Ausführung .1
version .1


Gewinde M32
thread M32




These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ∅ marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ∅ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnete Ausführung .0/version .0



Verschraubung M32
screw connection M32





weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	Typ
76.345.1035.0	BAS GUT GS 10HM32 50 A0
76.345.1035.1	BAS GUT GS 10HM32 50 A1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document VU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN ISO 2768-mK / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt/Sheet: 1 von/of 1

Werkstoff/Material

Maßstab/Scale: %

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet/drawn	09.03.	Duetsch T.
geprüft/checked	-	-
Normgeprüft/Stand. check	-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 76.345.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

Type

Benennung/Title

GEHAEUSEUNTERTEIL

housing lower part

Größe 10/size 10 1x M32 mit Deckel/with cap

wieland
Elektrische Verbindungen

Index / Änderung/Revision

Datum / Blatt / Date / Sheet

OU-PEM-08/91

76345103501K_4 CADW1045 duetsch 2007-03-09T10:57:26 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.