Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.242.0046.0

Leuchte RST 120V DC 5W STD M

podis® LED Leuchte, mit magnetischer Schnellbefestigung, Lampenleistung 5 W, 120 V DC, 450 lm, Einspeisung RST16i3 laubgrün, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	83.242.0046.0
EAN	4049088561849
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

c UL US LISTED

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Wand und Decke
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	II
Anschluss Energieeinspeisung	RST16i3 laubgrün

Technische Daten

Nennspannung	120 V
Min. Eingangsspannung	19,2 V
Max. Eingangsspannung	120 V
Nennstrom	0,45 A
Lampenleistung	5 W
Spannungsart	DC
Lichtstrom	450 lm
Lichtfarbe	tageslichtweiß > 5300 K
Farbtemperatur	6000 K
Schutzart (IP)	IP65
Mittlere Nennlebensdauer	50000 Std
Betriebsart	Dauerbetrieb
Sicherung	2A / 125 VDC
Verpolschutz	ja
Notleuchte Kennzeichnung	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	50 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22


Abmessungen

Länge	180 mm
Breite	130 mm
Höhe	85 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
46.031.4556.7	Steckverbinder BUCHSENTEIL+ZE RST16I3/2S B1 ZT4 S GN	RST® MINI Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 5 - 10,6 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün

Technische Zeichnung



Qu - PEE 12/92

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
83.242.0046.0	RST 120VDC 5W STD M
83.242.1046.0	RST 120VDC 5W EMR M

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

	Tag/ Date	Name
2019		
gezeichnet drawn	18.10.	Koetzner
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Werkstoff/ Material

Maßstab/Scale

Zeichnung Nr./ Drawing No.

T 83.242.0046.0 01K

Maße in mm/Dimensions are in mm

Datei/ File: 046591__01K.DCD

Ersatz für/ Replacement for:

Index | Datum/ Blatt Date/ Sheet

Änderung/ Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification

podis LED

83__242__0046__001K__2 CADW4033 Koetzner 2019-10-21T11:25:47 1.000