fiche produit

article n° 71.354.1035.1

capot BAS GOT GI 10 M25 A2



| | |
|---|---|
| article n° | 71.354.1035.1 |
| EAN | 4015573651401 |
| unité de commande | 1 pièce(s) |

certificats/approbations

données techniques


**général**


| | |
|---|---|
| matériau du boîtier | aluminium |
| couleur | gris |
| surface | revêtement en poudre |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |


**version**

| | |
|---|---|
| DIN-taille | 10 |
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 25 |
| taille du filetage PG | |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| longueur | 89 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 53 mm |


dessin technique



Varianten/ Variants




| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | darbestellt /drawed |
|---|---|---|---|
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.5 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.4 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.3 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.2 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A2 | Zwischenstutzen /Bushing | |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.1 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 71.35$^{4}_{2}$.1035.0 | BAS GOT GI 10 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranz Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Name | Tag/Date |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | Treschan | 17.09. |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 71.352.1035.0 13K

Index:

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Änderung/Revision | Index | Datum / Blatt Date / Sheet

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEOBERTEIL

Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25
Hood size 10-cable outlet top-M20/M25

OU-PEM-08/91b

71352103501K_2 CADWIZ028 Treschan 2013-09-20T09:38:57 1.000

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use