Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.453.0053.1

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA RST

Anschlussmodul PODIS CON 5G16 RST für steckbare Verbindung mit RST25i5; 5-polig; Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve RST25i5 System; Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A; Bemessungsspannung 400 V; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Gehäuse schwarz; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 217 x 84 x 74 mm



Art. Nr.	75.453.0053.1
EAN	4049088582035
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

c UL us LISTED

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Für den Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 beachten Sie bitte die Derating-Kurve des RST25i5-System. Diese können Sie unter "Downloads" einsehen; Eine gefahrbringende Verwechslung mit Stromkreisen nach VDE / IEC 61535 bis 25 A muss ausgeschlossen werden.Durchgangsstrom Flachleitung / Energiebus bis zu 63 A

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Steckanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	RST25i5 Buchse

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Halogenfrei	ja
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	25 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	218 mm

Baubreite	84 mm
Bauhöhe	80 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.456.0124.0	Konfektionierte Leitung RST25I5KS-S 60S 05BG03	RST25i5 Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A<(>,<)> Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
96.85A.0560.3	Konfektionierte Leitung RST25I5KSBS 6HO 05BG03	RST25i5 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5<(>,<)> Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom nach IEC61535 25 A, Betrieb bis 32 A nach VDE / IEC 61984 gemäß Deratingkurve, Kabeltyp H05Z1Z1-F<(>,<)> Gesamtlänge 0,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 6 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau