

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coents to others without express authorization is prohibited.





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





## Auslieferungszustand /delivery status



| Teile-Nr./ Part no. | Typ/ Type | Kodierung/ coding |
|---|---|---|
| 96.172.2253.0 | RST2017C S1 M01V GL |  |
| 96.172.2253.1 | RST2017C S1 M01V SW | |
| 9L.172.2253.0 | RST2017C 21 M01V GL | |
| 9L.172.2253.1 | RST2017C 21 M01V SW | |
| 96.172.2253.9 | RST2017C S1 M01V BL07 |  |
| 9L.172.2253.9 | RST2017C 21 M01V BL07 | |
| 96.162.2253.6 | RST2016C S1 M01V TB04 |  |
| 9L.162.2253.6 | RST2016C 21 M01V TB04 | |
| 96.172.2253.6 | RST2017C S1 M01V TB04 |  |
| 9L.172.2253.6 | RST2017C 21 M01V TB04 | |

1:2



● = Pol verschlossen /pole closed

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

| | | | | Tag/Date | Name |
|---|---|---|---|---|---|
| / | | Werkstoff / Material | gezeichnet drawn | 17.11.2017 | Hollet |
| / | | | geprüft checked | | |
| / | Maßstab / Scale 1:1 | | Normgepr. Stand. check | | |
| / | Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for: | | |
| / | | | | | |
| a 14.05.2018 / | | | | | |
| Index Datum / Blatt Date / Sheet | | | | | |
| Änderung / Revision | | | | | |

wieland
www.wieland-electric.com

Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.172.2253.0 13K — Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type RST20I

Bennenung/Title
ST_CRIMP
male, crimp