Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.051.5653.0

# Flachleitungsadapter GST18I5I B1H F7V PB02

gesis® NRG Flachleitungsadapter auf GST18i5; Code 2 Netz + nicht SELV; Farbe der Codierung: pastellblau; Phasenvorwahl L1 oder L2 oder L3; 250 V; 20 A; steckbarer Abgang parallel zur Flachleitung; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG Flachleitungen ohne Schirm 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5.




| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 92.051.5653.0 |
| EAN | 4049088400766 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Mechanische Codierung Code | Code 2 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Polzahl | 5 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Ausführung | Abgriff |
| Phasenabgriff | L1-L3 |
| Polkennzeichnung | L, N, PE, D1, D2 |
| Mechanische Codierung | Code 2 |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | pastellblau |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Transparent | nein |
| Art der Verriegelung | Zentralbügel |
| Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil | 100 °C |
| Brandlast | 0,588 kWh/St |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Phasenwahl | ja |
| Länge | 89,5 mm |
| Höhe | 37,2 mm |
| Breite | 61 mm |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Ausführung | Abgriff |
| Phasenabgriff | L1-L3 |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,588 kWh/St |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 89,5 mm |
| Breite | 61 mm |
| Höhe | 37,2 mm |

## Technische Zeichnung

