

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.456.0053.1

Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32

podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.456.0053.1
EAN	4049088476983
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	für M32 Kabelverschraubung
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1,5 mm² - 16 mm²

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	41 A
Anschlussquerschnitt feindrähtig AWG	16 - 6

Mechanische Daten

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Halogenfrei	ja
UV-beständig	ja
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	63 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	248 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	80 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.505.0353.1	Gegenmutter M32 x 1,5	Gegenmutter M32 x 1,5 in Farbe schwarz, Polyamid
Z5.507.1653.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 18 - 25	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 18 - 25 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
Z5.507.1753.1	Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21	Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 15 - 21 mm, schwarz, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.1 separat bestellbar
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	Bit Torx TX 15x70