Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.988.0000.7

Verteilerbox RST20I2V 7P1 FV L SW

RST® CLASSIC Multiverteiler 1E / 7A, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Polzahl 2, Schutzart (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 7, Polkennzeichnung L, N, Mechanische Codierung Code 0, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz, RAL-N



Art. Nr.	99.988.0000.7
EAN	4049088193224
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Codierung Code	Code 0
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Farbe des separaten Gehäuses (falls vorhanden)	schwarz
Polkennzeichnung	L, N
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	9005

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	7
Befestigungsmöglichkeit	ja
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Verteilerart	Multiverteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	2,912 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	162 mm
Breite	104 mm
Höhe	96 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.4453.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz
99.414.6205.2	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
99.416.6205.2	Verschlussstück für Stecker SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
Z5.564.4553.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.222.1033.1	Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-315 10SW	RST® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.222.1034.1	Konfektionierte Leitung RST20I2K1-S315 10SW	RST® CLASSIC Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.021.4053.1	Steckverbinder RST20I2S B13ZR1 SW	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.022.4053.1	Steckverbinder RST20I2S S13ZR1 V SW	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz