fiche produit

article n° 02.126.6900.8

contact femelle 4/12

article n°	02.126.6900.8
EAN	4049088213328
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

section du conducteur souple min.	4 mm²
section du conducteur souple max.	4 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	12 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	12 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	cuivre
diamètre de la tige de contact	4 mm

accessoires

article n°	type	description
05.502.5000.0	matrice de sertissage H	
05.502.5200.0	contact positionneur 6	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0710.0	outil d'extraction MOD. 10POL.	
05.502.4400.0	outil d'extraction 4,0MM	


dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

for pin ∅ 4,0



zugehöriges Werkzeug/*associated tool*:
Crimpbacken/*crimp die* "H": 05.502.5000.0
Kontaktaufnahme/*contact positioner* "6": 05.502.5200.0

VPE: 100
packing unit: 100

Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm²	AWG	d	D	Oberfläche surface
02.126.6700.7	1,5	16	1,75	3,0	vergoldet gold-plated
02.126.6700.8					versilbert silver-plated
02.126.6800.7	2,5	14	2,25	3,5	vergoldet gold-plated
02.126.6800.8					versilbert silver-plated
02.126.6900.7	4,0	12	2,85	3,9	vergoldet gold-plated
02.126.6900.8					versilbert silver-plated
02.126.7000.7	6,0	10	3,5	5,0	vergoldet gold-plated
02.126.7000.8					versilbert silver-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	21.04.2020	Dütsch
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.126.6700.7 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

BUCHSENKONTAKT

Crimpanschluss
FEMALE CONTACT - crimp connection