fiche produit

article n° 02.126.6700.8

# contact femelle 1,5/16

| | |
|---|---|
| article n° | 02.126.6700.8 |
| EAN | 4049088213304 |
| unité de commande | 100 pièce(s) |

## certificats/approbations

## données techniques

**général**

| | |
|---|---|
| section du conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 16 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 16 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | cuivre |
| diamètre de la tige de contact | 4 mm |

## accessoires

| article n° | type | description |
|---|---|---|
| 05.502.5000.0 | matrice de sertissage H | |
| 05.502.5200.0 | contact positionneur 6 | |
| 95.101.0800.0 | outil basique de sertissage . | |
| 05.502.0710.0 | outil d'extraction MOD. 10POL. | |
| 05.502.4400.0 | outil d'extraction 4,0MM | |


dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

for pin ∅ 4,0




zugehöriges Werkzeug/*associated tool*:
Crimpbacken/*crimp die* "H": 05.502.5000.0
Kontaktaufnahme/*contact positioner* "6": 05.502.5200.0

VPE: 100
packing unit: 100

| Bestell-Nr. order - no. | Querschnitt cross section mm² | AWG | d | D | Oberfläche surface |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.126.6700.7 | 1,5 | 16 | 1,75 | 3,0 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.6700.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.6800.7 | 2,5 | 14 | 2,25 | 3,5 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.6800.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.6900.7 | 4,0 | 12 | 2,85 | 3,9 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.6900.8 | | | | | versilbert silver-plated |
| 02.126.7000.7 | 6,0 | 10 | 3,5 | 5,0 | vergoldet gold-plated |
| 02.126.7000.8 | | | | | versilbert silver-plated |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: /

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 21.04.2020 | Dütsch |
| geprüft / checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.126.6700.7 13K — Index: -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title

# BUCHSENKONTAKT

Crimpanschluss
FEMALE CONTACT - crimp connection