fiche produit

article n° Z5.507.1353.0

passage de câble pour vis M20x1,5 IP68



article n°	Z5.507.1353.0
EAN	4015573653788
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général


taille du filetage M	20
longueur du filetage	9 mm
pour un diamètre de câble min.	6 mm
pour un diamètre de câble max.	12 mm
classe de protection (IP)	IP68
matériel	plastique
surface	autre
couleur	gris clair
largeur à travers les plats	24 mm
résistant aux chocs	oui
protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
pince transversale Décharge de traction	non
type de joint	anneau en caoutchouc/néoprène
raccord à vis séparable	non
insert d'étanchéité multiple	non
type de filetage	métrique
sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
température de fonctionnement min.	-25 °C
température de fonctionnement max.	100 °C

dessin technique

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (f) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (f) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	l	L	SW
	Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
	Z5.507.1853.F		16-28	13	48	46
	Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
	Z5.507.1653.F		18-25	15	41	42
	Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
e	Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
	Z5.507.1553.0		9-16	11	28	28
c	Z5.507.1453.1		9-16	11	(f) 33	28
a b						
	Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
	Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
	Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	25	19
	Z5.507.1153.0			8	(f) 25	(f) 19
d	99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/ light grey					
	Z5.507.1053.1	M16x1,5	2-7	8	24	20
	Z5.507.1053.0			8	24	20

e	.F

.0=lichtgrau/light grey RAL 7035
.1=schwarz/black RAL 9005
.3=silbergrau/silvergrey RAL 7001

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
f	10.04.2024	
e	22.06.2016	
d	13.10.2015	
c	24.03.2015	
b	27.09.2006	
a	16.08.2006	

Maßstab / Scale: %

Werkstoff / Material: Polyamid

Vol.. --- mm³ | Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.03.2006	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z5.507.1000.0 01K

Index: f

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title: KABELVERSCHRAUBUNG
cable gland

2024-04-09 14:02:29 1.000

QU-MEE-01/14 a