fiche produit

article n° 73.115.4053.0

multipôle adaptateur HD SAS WR 40 2,5 25

article n°	73.115.4053.0
EAN	4015573229372
unité de commande	4 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert de broche
taille (selon la norme DIN 43880)	16
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	40
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	40
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	22-14 AWG

version

avec logement	non
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	≤ 6 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M2,5/0,4-0,6 Nm fente
vis des conducteurs de terre	H1/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984


tension nominale	250 V
tension nominale vers PE	250 V
courant nominal	10 A
tension nominale d'impultion	4 kV


modules compatibles


article n°	type	description
76.326.4028.0	bas BAS GUT GV 16H A	
76.327.4028.0	bas BAS GUT GW 16H A	
73.326.4028.0	bas BAS GUT GX 16H A	
73.327.4028.0	bas BAS GUT GY 16H A	

dessin technique

Gezeichnete Ausführung
40-polig
Drawn version 40 poles







Ansicht ohne Abschlussplatte
und Schutzleiterwinkel gezeichnet!
View drawn without closing plate
and protective wire angel.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (A) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teilenummer part number	Polzahl pole	A	B
73.115.4053.0	40	77,5	53,8
73.115.6453.0	64	104	84,3

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
Buchstabe	Datum / Blatt	Maßstab 1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.115.4053.0 01K Index
Änderung		wieland Elektrische Verbindungen		Entworfen	22.02.	Schmitt J.		
				Geprüft	-	-		
				Normgepr.	-	-		Ersatz für: -

Benennung
KLEMMEN_ADAPTER
mit Steckereinsatz, SL rechts
Terminal adaptor plug insert earth right

73115405300IK_4 CADKO28 Schmitt 2005-02-22T11:26:16 1.000