

section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

Avec logement	non
type de construction	court (4 champs de marquage)
Position du conducteur de protection	gauche

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Longueur de dénudage	9 mm
Résistance de contact	# 3 mOhm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
Tension nominale vers PE	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

accessoires

Article n°	Type	Description
06.502.4000.0	Tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Assemblées

Article n°	Type	Description
70.310.1002.0	Insert mâle BAS STS 10 2,5 50 AG	
70.310.1040.0	Insert mâle BAS STS 10 2,5 50	
70.311.1040.0	Insert mâle BAS STS 10 2,5 50 AU	
70.312.1040.0	Insert mâle BAS STS OD 10 2,5 50	
70.510.1053.0	Insert mâle BAS STF 10 2,5 50	
70.512.1053.0	Insert mâle BAS STM 10 2,5 50 AG	
70.710.1058.0	Insert mâle BAS STC 10 50	
71.320.1028.0	Bas BAS GUT GK 10 A	
71.325.1028.0	Bas BAS GUT GP 10 A	
71.330.1035.0	Bas BAS GUT GL 10 M20 A0	
71.330.1035.1	Bas BAS GUT GL 10 M20 A1	
71.331.1035.0	Bas BAS GUT GM 10 M20 A0	
71.331.1035.1	Bas BAS GUT GM 10 M20 A1	
71.333.1035.0	Bas BAS GUT GO 10 M20 A0	
71.333.1035.1	Bas BAS GUT GO 10 M20 A1	
71.335.1035.0	Bas BAS GUT GM 10 M25 A0	
71.335.1035.1	Bas BAS GUT GM 10 M25 A1	
71.340.1035.0	Bas BAS GUT GR 10 M20 A0	
71.340.1035.1	Bas BAS GUT GR 10 M20 A1	
71.341.1035.0	Bas BAS GUT GS 10 M20 A0	
71.341.1035.1	Bas BAS GUT GS 10 M20 A1	
71.342.1035.0	Bas BAS GUT GT 10 M20 A0	
71.342.1035.1	Bas BAS GUT GT 10 M20 A1	
71.343.1035.0	Bas BAS GUT GU 10 M20 A0	
71.343.1035.1	Bas BAS GUT GU 10 M20 A1	
70.320.1028.0	Bas BAS GUT GA 10 A	
70.325.1028.0	Bas BAS GUT GE 10 A	

70.330.1035.0	Bas BAS GUT GB 10 M20 A0	
70.330.1035.1	Bas BAS GUT GB 10 M20 A1	
70.331.1035.0	Bas BAS GUT GC 10 M20 A0	
70.331.1035.1	Bas BAS GUT GC 10 M20 A1	
70.333.1035.0	Bas BAS GUT GD 10 M20 A0	
70.333.1035.1	Bas BAS GUT GD 10 M20 A1	
70.334.1035.0	Bas BAS GUT GB 10 M25 A0	
70.334.1035.1	Bas BAS GUT GB 10 M25 A1	
70.335.1035.0	Bas BAS GUT GC 10 M25 50 A0	
70.335.1035.1	Bas BAS GUT GC 10 M25 A1	
70.337.1035.1	Bas BAS GUT GD 10 M25 A1	
70.340.1035.0	Bas BAS GUT GF 10 M20 A0	
70.340.1035.1	Bas BAS GUT GF 10 M20 A1	
70.341.1035.0	Bas BAS GUT GG 10 M20 A0	
70.341.1035.1	Bas BAS GUT GG 10 M20 A1	
70.342.1035.0	Bas BAS GUT GH 10 M20 A0	
70.342.1035.1	Bas BAS GUT GH 10 M20 A1	
70.343.1035.0	Bas BAS GUT GI 10 M20 A0	
70.343.1035.1	Bas BAS GUT GI 10 M20 A1	
70.344.1035.1	Bas BAS GUT GB 10 M25 A	
70.415.1053.0	Insert mâle BAS STP 10 2,5 50 AG	