


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.810.4656.0

### Steckereinsatz BAS STCK 46 50

Steckereinsatz revos basic, 46-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 70.810.4656.0 |
| EAN            | 4015573861978 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Ausführung                                       | Stifteinsatz |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0           |
| Farbe                                            | grau         |
| Verschmutzungsgrad                               | 3            |
| Geeignet für Reiheneinbau                        | nein         |
| Alternative Baugröße                             | 24H          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C       |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C       |

#### Anschlussdaten

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Anschlussart                      | Crimp |
| Polzahl                           | 46    |
| Zzgl. Schaltkontakte              | 0     |
| Polzahl zu Nennstrom 2            | 0     |
| Polzahl zu Nennstrom 3            | 0     |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 46    |
| Mit Drahtschutz                   | nein  |
| Schutzkontakt                     | ja    |

#### Technische Daten UL/CSA

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Nennspannung nach UL/CSA             | 600 V     |
| Nennstrom nach CSA                   | 16 A      |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0,5 mm²   |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2,5 mm²   |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht  | 20-12 AWG |

#### Ausführung

|             |      |
|-------------|------|
| Mit Gehäuse | nein |
|-------------|------|

#### Kontakte

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung               |
| Oberfläche      | versilbert und/oder vergoldet |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Übergangswiderstand | # 1,5 mOhm |
| Abisolierlänge      | 7 mm       |

**Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment**

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |

**Technische Daten DIN EN 61984**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Nennspannung           | 500 V |
| Nennspannung zu PE     | 500 V |
| Nennstrom              | 16 A  |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV  |

**Baugruppen**

| Art. Nr.      | Typ                                     | Beschreibung                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.338.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24HM40 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M40 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 76.339.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24HM40 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 24-polig                                       |
| 71.350.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M25 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 71.350.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M25 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                       |
| 71.350.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M25 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 71.350.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 71.352.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M25 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 71.352.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M25 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 71.352.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M25 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                |
| 71.352.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                          |
| 71.353.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 71.353.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M32 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                       |
| 71.353.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M32 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 71.353.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 71.354.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 71.354.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M32 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 71.354.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M32 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                |
| 71.354.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                          |
| 71.372.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 24 M25 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig      |
| 71.372.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 24 M25 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 24-polig                 |
| 71.374.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig      |
| 71.450.2437.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GG24 M25 B1     | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                      |
| 71.452.2437.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GI24 M25 B1     | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 71.472.2437.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GL24 M25 B1     | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung B1 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, M2-polig |
| 76.350.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 76.350.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                       |

|               |                                         |                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.350.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                               |
| 76.350.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 76.351.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 24H M25 A0   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 vorne (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 76.351.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 24H M25 A1   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 vorne, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 76.351.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 24H M25 A2   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 vorne, niedrige Bauform, 24-polig                                                |
| 76.351.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 vorne (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                          |
| 76.352.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                               |
| 76.352.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                          |
| 76.352.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                 |
| 76.352.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                           |
| 76.353.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 24-polig                                 |
| 76.353.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 24-polig                                            |
| 76.353.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                               |
| 76.353.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24H M32 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 76.354.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                               |
| 76.354.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                          |
| 76.354.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                 |
| 76.354.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M32 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                           |
| 76.360.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 24H M40 A1   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 76.362.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 24H M40 A1   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                          |
| 71.320.2428.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GK 24 A        | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 24-polig                                                              |
| 71.325.2428.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GP 24 A        | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 24-polig                                                              |
| 71.330.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 71.330.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 71.331.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 71.331.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 71.333.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 71.333.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 71.340.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig |
| 71.340.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig            |
| 71.341.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig            |
| 71.341.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 71.342.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 24 M25 A0   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig           |
| 71.342.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 24 M25 A1   | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                      |

|               |                                          |                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.343.2435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 24 M25 A0    | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 71.343.2435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 24 M25 A1    | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 71.420.2437.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 24 B         | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, niedrige Bauform, offen, 24-polig                                                                            |
| 71.425.2437.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 24 B         | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 71.430.2437.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 24 M25 B1    | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 71.431.2437.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 24 M25 B1    | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 71.440.2437.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GR 24 M25 B1    | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig |
| 71.441.2437.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GS 24 M25 B1    | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig            |
| 76.334.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 76.334.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig                                   |
| 76.335.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                                   |
| 76.335.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 76.337.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M32 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                                   |
| 76.337.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M32 unten, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 76.344.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig       |
| 76.344.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 76.345.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 76.345.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 76.346.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                 |
| 76.346.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 76.347.6435.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 24HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 unten (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 76.347.6435.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 24HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 unten, niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 70.350.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 A0     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig            |
| 70.350.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 A1     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 70.350.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 A2     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 70.350.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 A3     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig        |
| 70.352.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A0     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig              |
| 70.352.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A1     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 70.352.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A2     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                |
| 70.352.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A3     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig          |
| 70.353.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M32 A0     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig            |
| 70.353.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M32 A1     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 70.353.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M32 A2     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 70.353.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M32 A3     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig        |
| 70.354.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A0     | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig              |

|               |                                         |                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70.354.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 70.354.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 70.354.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig   |
| 70.355.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M25 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 70.355.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M25 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                       |
| 70.355.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M25 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStützen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 70.355.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 70.357.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M25 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 70.357.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M25 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 70.357.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M25 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStützen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                |
| 70.357.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                          |
| 70.358.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                            |
| 70.358.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                       |
| 70.358.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStützen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                              |
| 70.358.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                        |
| 70.359.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                              |
| 70.359.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M32 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                         |
| 70.359.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M32 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                                |
| 70.359.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                          |
| 70.374.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 24 M32 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig      |
| 70.374.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 24 M32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M32 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 24-polig                 |
| 70.374.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 24 M32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 24-polig  |
| 72.250.2435.2 | Gehäuseoberteil POW GOT GA 24 M50 69 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M50 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.350.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 24-polig         |
| 73.350.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                |
| 73.350.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.350.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig |
| 73.351.2435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 24H M25 A0   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 vorne (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 73.351.2435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 24H M25 A1   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 vorne, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 73.351.2435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 24H M25 A2   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undStützen M25 vorne, niedrige Bauform, 24-polig                                               |
| 73.351.2435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 vorne (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 73.352.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig       |
| 73.352.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 73.352.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                         |

|               |                                         |                                                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.352.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24H M25 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig   |
| 73.353.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig     |
| 73.353.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24H M32 A1   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig        |
| 73.353.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.353.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24H M32 A3   | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig |
| 73.354.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig       |
| 73.354.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 73.354.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 73.354.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig   |
| 73.355.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                           |
| 73.355.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                      |
| 73.355.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                             |
| 73.355.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.357.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 73.357.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 73.357.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                               |
| 73.357.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM25 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 73.358.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                           |
| 73.358.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                      |
| 73.358.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stützen M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                             |
| 73.358.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.359.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 73.359.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                        |
| 73.359.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Stützen M32 oben, niedrige Bauform, 24-polig                                               |
| 73.359.6435.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM32 A3    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                         |
| 73.360.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM40 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 rechts (IP54), niedrige Bauform, 24-polig     |
| 73.360.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM40 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                |
| 73.360.6435.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24HM40 A2    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stützen M40 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                       |
| 73.362.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM40 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M40 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig       |
| 73.362.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24HM40 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 oben, niedrige Bauform, 24-polig                  |
| 73.365.6435.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM40 A1    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M40 rechts, niedrige Bauform, 24-polig                                      |
| 73.367.6435.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 24HM40 A0    | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M40 oben (IP54), niedrige Bauform, 24-polig                             |
| 70.320.2428.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GA 24 A        | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 24-polig                                            |
| 70.325.2428.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GE 24 A        | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 24-polig                                           |

[illegible]