fiche produit

article n° 70.105.0653.3

multipôle adaptateur BAS BAS LR 6 4,0 50



article n°	70.105.0653.3
EAN	4015573218123
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

version	insert femelle
taille (selon la norme DIN 43880)	6
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
couleur	gris
degré de pollution	3
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C
convient pour une installation en ligne	non

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	6
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
contact de protection	oui

données techiques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	16 A
courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple min.	0,5 mm²

section du conducteur souple max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

version

avec logement	non
type de construction	long (6 champs de marque)
position du conducteur de protection	droite

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	etamé
longueur de dénudage	12 mm
résistance de contact	# 3 mOhm

conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

données techniques DIN EN 61984


tension nominale	500 V
tension nominale vers PE	500 V
courant nominal	16 A
tension nominale d'impultion	6 kV


modules compatibles


article n°	type	description
70.310.0602.0	insert mâle BAS BUS OD 6 2,5 50	
70.310.0640.0	insert mâle BAS STS 6 2,5 50	
70.311.0640.0	insert mâle BAS STS 6 2,5 50 AU	
70.312.0640.0	insert mâle BAS STS OD 6 2,5 50	
70.510.0653.0	insert mâle BAS STF 6 2,5 50	
70.512.0653.0	insert mâle BAS STM 6 2,5 50 AG	
70.710.0658.0	insert mâle BAS STC 6 50	
70.320.0628.0	bas BAS GUT GK 6 A	
70.325.0628.0	bas BAS GUT GP 6 A	
70.330.0635.0	bas BAS GUT GL 6 M20 A0	
70.330.0635.1	bas BAS GUT GL 6 M20 A1	
70.331.0635.0	bas BAS GUT GM 6 M20 A0	
70.331.0635.1	bas BAS GUT GM 6 M20 A1	
70.332.0635.0	bas BAS GUT GN 6 M20 A0	
70.332.0635.1	bas BAS GUT GN 6 M20 A1	
70.333.0635.0	bas BAS GUT GO 6 M20 A0	
70.333.0635.1	bas BAS GUT GO 6 M20 A1	
70.334.0635.0	bas BAS GUT GL 6 M25 A0	
70.334.0635.1	bas BAS GUT GL 6 M25 A1	
70.335.0635.0	bas BAS GUT GM 6 M25 50 A0	
70.335.0635.1	bas BAS GUT GM 6 M25 A1	
70.337.0635.0	bas BAS GUT GO 6 M25 A0	
70.337.0635.1	bas BAS GUT GO 6 M25 A1	
70.340.0635.0	bas BAS GUT GR 6 M20 A0	
70.340.0635.1	bas BAS GUT GR 6 M20 A1	
70.341.0635.0	bas BAS GUT GS 6 M20 A0	
70.341.0635.1	bas BAS GUT GS 6 M20 A1	
70.342.0635.0	bas BAS GUT GT 6 M20 A0	
70.342.0635.1	bas BAS GUT GT 6 M20 A1	
70.343.0635.0	bas BAS GUT GU 6 M20 A0	
70.343.0635.1	bas BAS GUT GU 6 M20 A1	

70.415.0653.0	insert mâle BAS STP 6 2,5 50 AG	

dessin technique







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Z gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Gezeichnet: 10-polige Ausführung
70.105.1053.3

drawn: 10-pole version
70.105.1053.3

Teile-Nr. part-number	Polzahl pole	l	L
70.105.2453.3	24	83,4	104
70.105.1653.3	16	56,6	77,5
70.105.1053.3	10	36,5	57
70.105.0653.3	6	23,1	44

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen | 1.Verwendung: - | Bl.: 1 von 1

Maßstab 1:1 | Werkstoff und Oberfläche:

	Tag	Name
2005		
Entworfen	13.06.	Schmitt J.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

T | Zeichnung Nr. 70.105.0653.3 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
KLEMMEN_ADAPTER
Buchseneinsatz SL-rechts / plug insert earth-right
terminal adaptor 500V 16A 4qmm

Buchstabe | Datum / Blatt
Änderung

70105065330K_4 CADKOS Schmitt 2005-06-15T08:33:19 1.000