fiche produit

article n° R1.190.1250.0

composant de commande configurable SP-COP2-EN-M-A DC 24V



article n°	R1.190.1250.0
EAN	4049088563942
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

convient pour les fonctions de sécurité	oui
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces USB HW	1
supporte le protocole pour EtherNet/IP	non
protocole supporté pour MODBUS	non
protocole supporté pour PROFINET IO	non
protocole supporté pour TCP/IP	oui
SIL selon la norme IEC 61508	3
type de transmission de données	série
capacité réseau	non
Erweiterbar	oui
programmable	oui
entrées et sorties configurables	oui

données de connexion

type de connection électrique	connexion à vis
bornes amovibles	oui

application

avec alimentation automatique	oui
fonction équipements de protection sans contact	oui
fonction sélection du mode de fonctionnement	oui
fonction Arrêt d'urgence	oui
fonction contrôle des contacteurs	oui
verrouillage du redémarrage de la fonction disponible	oui
contrôle d'accès aux fonctions	oui

activer la fonction du bouton	oui
fonction commande bimanuelle	oui
temporisateur de mise en marche	oui
délai d'arrêt	oui

circuit de sortie

nombre de sorties	8
courrant de sortie	4 A
protection contre les courts-circuits, sorties	oui
type de sortie digitale	transistor
tension minimale admissible à la sortie	16,2 V
tension maximale admissible à la sortie	30 V
nombre maximal de sorties numériques intégrées	8

circuit de commande

tension d'alimentation de commande nominale minimale en CC	15,6 V
maximale tension nominale d'alimentation de commande pour DC	30 V
nombre d'entrées	16
courant d'entrée au signal 1	2,3 mA
tension admissible à l'entrée	30 V

circuit d'alimentation


tension continue nominale	24 V
tension d'alimentation minimale	16,8 V
maximale tension d'alimentation	30 V


dimensions


profondeur	115 mm
largeur	45 mm
hauteur	96 mm

dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.







Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
R1.190.1210.0	SP-COP2-EN-A
R1.190.1250.0	SP-COP2-EN-M-A
R1.190.1310.0	SP-COP2-ENI-A
R1.190.1350.0	SP-COP2-ENI-M-A

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material

Maßstab/Scale

	Tag/Date	Name
2023		
gezeichnet drawn	18.08.	Koetzner

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.
T R1.190.1210.0 /01K

Maße in mm / Dimensions are in mm

Datei / File: 04158__/R1.190.1210.0_01K.DCD

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung / Title
Teilespezifikation / Component specification
Schraubsteckblockklemme
samosPRO SP-COP2

01-QU-RD-31/21

2024-03-04 12:06:03 1.000