fiche produit

article n° 02.125.4229.7

contact femelle 0,5 QMM

article n°	02.125.4229.7
EAN	4015573639126
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

longueur de dénudage	8 mm
section du conducteur souple min.	0,5 mm²
section du conducteur souple max.	0,5 mm²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	20 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	20 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	laiton
contact solide	oui
diamètre de la tige de contact	1,6 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
résistance de contact	≤ 5 mOhm

accessoires

article n°	type	description
05.502.2100.0	matrice de sertissage B	
05.502.3100.0	contact positionneur 1	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0710.0	outil d'extraction MOD. 10POL.	

dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



VPE: 100
packaging unit: 100

Teilenummer part number	Querschnitt Ø Ø cross section	d Ø	D Ø	Oberfläche surface
02.125.4529.8	2,5mm²	2,25	3,2	versilbert/ silver-plated
02.125.4529.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4429.8	1,5mm²	1,75	3,0	versilbert/ silver-plated
02.125.4429.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4329.8	0,75-1,0mm²	1,45	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4329.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4229.8	0,5mm²	1,1	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4229.7				vergoldet/ gold-plated
02.125.4129.8	0,14-0,37mm²	0,9	2,6	versilbert/ silver-plated
02.125.4129.7				vergoldet/ gold-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.02.2020	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.125.4129.8 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland
www.wieland-electric.com

Type: REVOS

Bennenung/Title: BUCHSENKONTAKT
socket contact
0,14 - 2,5qmm